

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aluminiowy-wozek-akumulatorowy-dla-inwalidy-p-3360.html>



## FLASH-TIM Timago – składany wózek akumulatorowy dla inwalidy

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>3 380,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>3 129,63 zł</b> |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>FLASH-TIM</b>   |

### Opis produktu

#### FLASH-TIM Timago – składany wózek akumulatorowy dla inwalidy

**FLASH-TIM marki Timago** to składany elektryczny wózek inwalidzki na aluminiowej ramie, przeznaczony do przemieszczania jednej osoby wewnątrz budynków oraz na zewnątrz, na odpowiednich nawierzchniach. Model łączy stosunkowo niewielką masę zestawu z deklarowanym zasięgiem 20–25 km i nośnością do 120 kg.

Sam wózek waży **19,10 kg bez akumulatora**. Wyjmowany akumulator litowy waży 3,30 kg, dlatego masa kompletnego zestawu wynosi około **22,40 kg**. To ważna informacja przy planowaniu przenoszenia, składania i przewożenia wózka.

Napęd zapewniają **dwa silniki 150 W**, a kierunek jazdy i prędkość użytkownik kontroluje joystickiem. FLASH-TIM może pracować w trybie elektrycznym lub ręcznym. Maksymalna prędkość wynosi do 6 km/h.

#### Najważniejsze zalety modelu FLASH-TIM

- **19,10 kg bez akumulatora** i około **22,40 kg z akumulatorem**,
- deklarowany przez producenta **zasięg 20–25 km**,
- **nośność do 120 kg**,
- składana aluminiowa konstrukcja,
- **szerokość 41 cm po złożeniu**,
- wyjmowany akumulator litowy **24 V / 12 Ah**,
- pełne koła przednie 8" i tylne 12",
- napęd **2 × 150 W**,
- elektryczny i ręczny tryb przemieszczania,
- elektromagnetyczny układ hamulcowy, pas oraz koła antywywrotne.

#### Ile waży wózek akumulatorowy FLASH-TIM?

Przy wyborze wózka elektrycznego warto rozróżnić masę samej konstrukcji od masy kompletnego zestawu. W przypadku FLASH-TIM dane przedstawiają się następująco:

- **wózek bez akumulatora: 19,10 kg,**
- **akumulator: 3,30 kg,**
- **wózek z akumulatorem: około 22,40 kg.**

Dzięki wyjmowanemu akumulatorowi można podczas przenoszenia rozdzielić jego masę od masy konstrukcji. Należy jednak przed zakupem realnie ocenić możliwość bezpiecznego podniesienia elementu ważącego 19,10 kg.

## Dane techniczne FLASH-TIM

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producent</b>                     | Timago                                                                                                            |
| <b>Model</b>                         | FLASH-TIM                                                                                                         |
| <b>EAN</b>                           | 5902983728412                                                                                                     |
| <b>Konstrukcja</b>                   | aluminiowa, składana                                                                                              |
| <b>Wymiary całkowite</b>             | 90 × 62 × 93 cm                                                                                                   |
| <b>Szerokość po złożeniu</b>         | 41 cm                                                                                                             |
| <b>Pełne wymiary po złożeniu</b>     | brak potwierdzonych pełnych wymiarów; potwierdzona szerokość 41 cm                                                |
| <b>Poduszka / siedzisko</b>          | 45 × 45 × 6 cm                                                                                                    |
| <b>Wysokość siedziska z poduszką</b> | 54 cm                                                                                                             |
| <b>Wysokość oparcia</b>              | 41 cm                                                                                                             |
| <b>Masa bez akumulatora</b>          | 19,10 kg                                                                                                          |
| <b>Masa akumulatora</b>              | 3,30 kg                                                                                                           |
| <b>Masa zestawu z akumulatorem</b>   | około 22,40 kg                                                                                                    |
| <b>Maksymalna masa użytkownika</b>   | 120 kg                                                                                                            |
| <b>Napęd</b>                         | 2 × 150 W                                                                                                         |
| <b>Maksymalna prędkość</b>           | do 6 km/h                                                                                                         |
| <b>Deklarowany zasięg</b>            | 20-25 km                                                                                                          |
| <b>Akumulator</b>                    | litowy 24 V / 12 Ah, wyjmowany                                                                                    |
| <b>Czas ładowania</b>                | około 6 godzin                                                                                                    |
| <b>Koła przednie</b>                 | pełne 8"                                                                                                          |
| <b>Koła tylne</b>                    | pełne 12"                                                                                                         |
| <b>Minimalny promień skrętu</b>      | 1,20 m                                                                                                            |
| <b>Bezpieczne nachylenie</b>         | do 8° według instrukcji obsługi                                                                                   |
| <b>Hamulec</b>                       | elektromagnetyczny                                                                                                |
| <b>Droga hamowania</b>               | do 0,8 m                                                                                                          |
| <b>Stopień ochrony</b>               | IP44                                                                                                              |
| <b>Tryby jazdy</b>                   | elektryczny i ręczny                                                                                              |
| <b>Wyposażenie</b>                   | sterownik, akumulator, ładowarka, poduszka, pas, koła antywywrotne, kieszeń i pasek zabezpieczający złożony wózek |
| <b>Gwarancja podstawowa</b>          | 24 miesiące                                                                                                       |
| <b>Dodatkowa gwarancja na ramę</b>   | 60 miesięcy                                                                                                       |
| <b>Gwarancja na akumulator</b>       | 6 miesięcy                                                                                                        |

Jeżeli chcesz zestawić FLASH-TIM z pozostałymi konstrukcjami według masy, szerokości, sposobu składania, nośności i kół, [porównaj wszystkie elektryczne wózki inwalidzkie](#).

---

## Składanie i transport FLASH-TIM

FLASH-TIM ma składaną aluminiową ramę. Po złożeniu potwierdzona szerokość wózka wynosi **41 cm**. Producent przewidział również pasek umożliwiający zabezpieczenie złożonej konstrukcji.

Nie są dostępne potwierdzone pełne wymiary długości i wysokości wózka po złożeniu. Dlatego przed zakupem z myślą o konkretnym samochodzie należy **zmierzyć przestrzeń bagażową** i uwzględnić również możliwość bezpiecznego podniesienia wózka.

Jeżeli najważniejszym kryterium jest jeszcze niższa masa podczas częstego przenoszenia, zobacz [SMART-TIM](#). SMART-TIM waży około 17 kg z akumulatorem, podczas gdy FLASH-TIM około 22,40 kg. FLASH-TIM oferuje natomiast deklarowany zasięg 20-25 km i nośność do 120 kg.

## Akumulator litowy 24 V / 12 Ah i zasięg 20-25 km

FLASH-TIM jest wyposażony w **wymowany akumulator litowy 24 V / 12 Ah** o masie 3,30 kg. Orientacyjny czas pełnego ładowania wynosi około 6 godzin.

Producent deklaruje zasięg **20-25 km**. Nie jest to jednak gwarantowany dystans w każdych warunkach. Rzeczywisty zasięg zależy między innymi od masy użytkownika, nawierzchni, nachylenia, temperatury, sposobu jazdy oraz stanu i poziomu naładowania akumulatora.

## Pełne koła 8" i 12"

Model FLASH-TIM ma **pełne przednie koła 8" oraz pełne tylne koła 12"**. Nie wymagają one kontrolowania ciśnienia tak jak koła pneumatyczne. Przy wyborze wózka należy jednak pamiętać, że rodzaj kół nie oznacza przeznaczenia do każdej nawierzchni.

## Gdzie można używać wózka FLASH-TIM?

FLASH-TIM jest przeznaczony do przemieszczania się **wewnątrz budynków oraz na zewnątrz**, pod warunkiem zachowania zasad określonych w instrukcji. Szerokość całkowita wynosi 62 cm, a minimalny promień skrętu 1,20 m, dlatego przed zakupem warto zmierzyć drzwi, korytarze, windę oraz miejsca, w których wózek będzie regularnie używany.

Na zewnątrz należy unikać błota, piasku, miękkich oraz śliskich powierzchni. Wózek nie jest przeznaczony do jazdy po drogach publicznych.

## FLASH-TIM – kiedy ten model ma sens?

FLASH-TIM warto brać pod uwagę wtedy, gdy potrzebny jest składany wózek akumulatorowy o masie zestawu około 22,40 kg, a jednocześnie istotny jest deklarowany zasięg 20-25 km i nośność do 120 kg.

Nie jest to model o najniższej masie w ofercie. Jego rolą jest połączenie umiarkowanej masy z większym deklarowanym zasięgiem i nieco wyższą nośnością niż w bardziej kompaktowym SMART-TIM.

## Ważne ograniczenia przed wyborem FLASH-TIM

- wózek jest przeznaczony do przewozu **jednej osoby**,
- maksymalna masa użytkownika wynosi **120 kg**,

- 
- nie należy używać go na błocie, piasku, miękkich ani śliskich nawierzchniach,
  - zgodnie z instrukcją należy przyjmować bezpieczne nachylenie do **8°**,
  - nie wolno przełączać trybu ręcznego i elektrycznego podczas jazdy ani na pochyłości,
  - nie należy stawać na podnóżku,
  - przed zakupem do konkretnego samochodu należy zweryfikować wymiary bagażnika i możliwość bezpiecznego podniesienia konstrukcji,
  - deklarowany zasięg 20-25 km może zmieniać się zależnie od warunków użytkowania.