

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/biala-waga-kuchenna-salter-1064-whdr-mini-max-5-kg-1-g-z-aquatronic-p-3538.html>



Biała waga kuchenna Salter 1064 WHDR Mini- Max 5 kg / 1 g z Aquatronic

Cena brutto **69,00 zł**

Cena netto **56,10 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **1064 WHDR**

Opis produktu

Salter 1064 WHDR Mini-Max – smukła waga kuchenna do 5 kg

Salter 1064 WHDR Mini-Max to elektroniczna waga kuchenna przeznaczona do codziennego odmierzania składników podczas gotowania i pieczenia. Maksymalne obciążenie wynosi **5 kg**, a podziałka pomiaru masy **1 g**, dzięki czemu można wygodnie odmierzać zarówno niewielkie porcje, jak i większą ilość składników.

Model ma białą szklaną platformę, podświetlany wyświetlacz oraz prosty panel sterowania umieszczony przy przedniej krawędzi. Wymiary urządzenia wynoszą około **23x17 cm**, dlatego waga nie zajmuje dużo miejsca na blacie i po użyciu łatwo ją schować w kuchennej szafce lub szufladzie.

Add & Weigh – kilka składników w jednym naczyniu

Funkcja **Add & Weigh** pozwala wyzerować wskazanie wagi po dodaniu każdego kolejnego składnika. Możesz więc ustawić na wadze miskę, wyzerować jej masę, odmierzyć pierwszy produkt, ponownie wyzerować wynik i dodać następny składnik bez opróżniania naczynia.

Takie rozwiązanie upraszcza przygotowywanie ciast, sosów, deserów i innych potraw wymagających odmierzania kilku produktów według przepisu.

Aquatronic – odmierzanie płynów

Salter 1064 WHDR posiada funkcję **Aquatronic**, która umożliwia odmierzanie objętości płynów bez używania osobnej miarki. Waga obsługuje pomiar w **ml** oraz **fl.oz.**, a także jednostki masy **g** i **oz.**

Zgodnie z instrukcją producenta funkcja pomiaru objętości przeznaczona jest przede wszystkim do płynów na bazie wody, takich jak woda, mleko czy podobne produkty spożywcze.

Prosta obsługa i czytelny wyświetlacz

Podświetlany wyświetlacz ułatwia szybkie odczytanie wyniku. Przycisk **UNIT** służy do wyboru jednostki, natomiast przycisk **ZERO** umożliwia uruchomienie urządzenia oraz korzystanie z funkcji zerowania.

Waga posiada również funkcję automatycznego wyłączania po okresie bezczynności. Zasilanie zapewniają **3 baterie AAA**.

Najważniejsze cechy Salter 1064 WHDR Mini-Max

- elektroniczna waga kuchenna;
- maksymalne obciążenie: 5 kg / 11 lb;
- podziałka pomiaru masy: 1 g;
- funkcja tarowania Add & Weigh;
- funkcja Aquatronic do odmierzania płynów;
- jednostki: g, oz, ml, fl.oz.;
- podświetlany wyświetlacz;
- biała szklana platforma;
- automatyczne wyłączanie;
- zasilanie: 3xAAA;
- wymiary urządzenia: ok. 23x17 cm;
- gwarancja: 24 miesiące.

Specyfikacja techniczna

Marka	Salter
Model	1064 WHDR Mini-Max
Rodzaj	Elektroniczna waga kuchenna
Maksymalne obciążenie	5 kg / 11 lb
Podziałka pomiaru masy	1 g / 1/8 oz
Pomiar objętości	do 5000 ml / 175 fl.oz.
Podziałka pomiaru objętości	1 ml / 1/8 fl.oz.
Jednostki	g, oz, ml, fl.oz.
Tarowanie	Tak - Add & Weigh
Pomiar płynów	Tak - Aquatronic
Wyświetlacz	Podświetlany
Platforma	Szkło
Wymiary urządzenia	ok. 23x17 cm
Zasilanie	3xAAA (w zestawie)
Kolor	Biały z czarnymi i srebrnymi elementami
Gwarancja	24 miesiące

Czyszczenie i przechowywanie

Powierzchnię wagi należy czyścić lekko wilgotną ściereczką. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani stosować do czyszczenia środków ściernych lub agresywnej chemii.

Po zakończeniu pracy kompaktową wagę można łatwo schować, dzięki czemu nie musi stale zajmować miejsca na blacie kuchennym.

Jeżeli chcesz porównać także inne modele, zobacz [wagi kuchenne dostępne w SaleMED](#).