

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/homedics-novo-pgm-45bk-mini-pistolet-do-masazu-opukowego-6-poziomow-p-3478.html>



HoMedics NOVO PGM-45BK – mini pistolet do masażu opukowego (6 poziomów)

Cena brutto	269,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	218,70 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	SM-UDM-H-PGM-45BK
------------------	--------------------------

Opis produktu

HoMedics NOVO PGM-45BK – pistolet do masażu opukowego (mini)

Szukasz kompaktowego urządzenia, które pomoże rozluźnić napięte mięśnie po treningu lub po całym dniu przy biurku? HoMedics NOVO PGM-45BK to ultralekki, akumulatorowy pistolet do masażu perkusyjnego (opukowego), stworzony do szybkiej, precyzyjnej pracy na różnych partiach ciała. Dzięki 6 poziomom intensywności i 4 specjalistycznym końcówkom łatwo dopasujesz działanie do potrzeb – od delikatnego masażu po mocniejszą stymulację.

Co daje masaż opukowy (perkusyjny)?

Masaż opukowy to dynamiczne, powtarzalne impulsy, które pomagają w pracy z mięśniami przed lub po wysiłku. NOVO PGM-45BK sprawdzi się szczególnie, gdy zależy Ci na:

- szybkim rozluźnieniu napięcia mięśniowego,
- regeneracji po aktywności fizycznej,
- poprawie komfortu mięśni po długim siedzeniu,
- wygodnym masażu w domu i w podróży (kompakt + etui).

Uwaga: urządzenie nie zastępuje konsultacji medycznej ani rehabilitacji — przy bólu przewlekłym lub urazie warto skonsultować się ze specjalistą.

4 końcówki masujące – dopasuj do partii mięśni

Kończówka okrągła

Do większych grup mięśni: ramiona, plecy, pośladki, uda, okolice pasa.

Kończówka płaska

Uniwersalna do masażu partii po wysiłku oraz pracy na większej powierzchni mięśni.

Kończówka „pocisk” (punktowa)

Do precyzyjnego masażu mniejszych obszarów (np. stopy) i punktowej pracy.

Kończówka U (widełki)

Dobra do okolic mięśni trapezowych, ścięgna Achillesa, kostki i łydek (omijając wrażliwe miejsca).

Najważniejsze cechy HoMedics NOVO PGM-45BK

Ultralekka, akumulatorowa konstrukcja – wygodna w użyciu i transporcie

Cichy silnik – komfortowy masaż bez uciążliwego hałasu

6 poziomów intensywności – od delikatnego do mocniejszego masażu

4 wymienne głowice – różne zastosowania i partie ciała

Do 3 godzin pracy na jednym ładowaniu (w zależności od trybu)

Etui/walizka do przechowywania – porządek i mobilność

Ładowanie USB-C – wygodne także w podróży

Dla kogo jest ten masażer?

HoMedics NOVO PGM-45BK polecamy dla:

1. osób aktywnych: siłownia, fitness, bieganie, rower, pływanie, narciarstwo,
2. trenerów i osób pracujących z ciałem,
3. osób pracujących siedząco i odczuwających napięcie mięśni po całym dniu,
4. osób starszych (z zachowaniem ostrożności i zgodnie z zaleceniami lekarza/fizjoterapeuty).

Zawartość zestawu

- pistolet do masażu opukowego HoMedics NOVO PGM-45BK
- 4 końcówki masujące
- walizka/etui do przechowywania
- kabel USB-C

Jak używać

Wybierz końcówkę i ustaw niski poziom intensywności.

Pracuj na mięśniach powoli, bez mocnego dociskania (urządzenie ma „robić swoje”).

Jedna partia: zwykle 30–90 sekund, maks. kilka minut (wg komfortu).

Po treningu wybieraj średnią intensywność; przy napięciu po pracy – delikatniej.

Unikaj miejsc wrażliwych: kości, stawy, okolice urazów, stany zapalne, żylaki, rany.

Specyfikacja techniczna

Typ: masażer perkusyjny / opukowy
Zasilanie: akumulatorowe
Poziomy intensywności: 6
Końcówki: 4
Czas pracy: do 3 h
Ładowanie: USB-C
Dodatki: etui/walizka

FAQ, pytania od Klientów

1. Czy to jest masażer wibracyjny czy opukowy?

To pistolet do masażu opukowego (perkusyjnego) – działa impulsowo, punktowo.

2. Czy nadaje się do pleców i karku?

Tak, szczególnie z końcówką okrągłą lub U, ale używaj ostrożnie i nie dociskaj mocno.

3. Ile końcówek jest w zestawie i do czego służą?

Są 4 końcówki: okrągła (duże partie), płaska (uniwersalna), pocisk (punktowo), U (trapezy/łydki/Achilles).

4. Czy mogę używać codziennie?

Zwykle tak – krótkie sesje i rozsądna intensywność. Przy problemach zdrowotnych skonsultuj specjalistę.

5. Jak długo działa na baterii?

Producent deklaruje do 3 godzin pracy (zależnie od poziomu intensywności).

6. Czy jest wygodny w podróży?

Tak – to wersja mini, z etui i ładowaniem USB-C.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.