

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x30sl-z-licznikiem-czasu-pracy-bez-wyswietlacza-p-1019.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-2x30 SL sufitowa z licznikiem

Cena brutto	824,00 zł
Cena netto	669,92 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-2x30-SL
Kod producenta	NBV 2x30

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-2x30 SL – sufitowa, bezpośredniego działania

Lampa bakteriobójcza NBV-2x30 SL marki Ultraviol Polska to profesjonalne urządzenie UV-C przeznaczone do **bezpośredniej dezynfekcji powietrza i powierzchni** w pomieszczeniach, w których kluczowe jest utrzymanie wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej. Model sufitowy sprawdza się tam, gdzie liczy się stałe miejsce montażu, oszczędność przestrzeni oraz powtarzalność procesu naświetlania.

Urządzenie emituje promieniowanie **UV-C o długości fali 253,7 nm**, stosowane w procesach dezynfekcji mikrobiologicznej. Lampa może być wykorzystywana w placówkach medycznych, punktach usługowych oraz obiektach technicznych i użytkowych – wszędzie tam, gdzie procedury higieniczne mają realne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy i jakości środowiska.

Jeśli porównujesz różne warianty, zobacz także: [lampy bakteriobójcze serii NBV / NBVE](#) oraz [lampy UV-C bezpośredniego działania](#).

Najważniejsze cechy modelu NBV-2x30 SL

- **typ:** sufitowa lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania
- **producent:** Ultraviol Polska
- **źródło UV-C:** 2x30 W
- **licznik czasu pracy:** tak, **bez wyświetlacza**
- **regulacja kąta naświetlania:** obrót kopuły do 230°
- **praca ciągła:** tak
- **montaż:** sufitowy (przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację)

Zastosowanie

Model NBV-2x30 SL znajduje zastosowanie w pomieszczeniach, w których utrzymanie reżimu higienicznego ma znaczenie organizacyjne i sanitarne, m.in.:

- blokach operacyjnych i zabiegowych,
- gabinetach medycznych, opatrunkowych i salach chorych,
- przychodniach i laboratoriach,
- aptekach,
- przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,

-
- salonach fryzjerskich i kosmetycznych,
 - hotelach, restauracjach i zapleczach kuchennych.

Stały montaż sufitowy pozwala lepiej zaplanować strefę naświetlania i utrzymać porządek w pomieszczeniu, co bywa istotne tam, gdzie sprzęt mobilny ogranicza komunikację lub organizację pracy. To rozwiązanie chętnie wybierane przez placówki, które chcą ustandaryzować proces dezynfekcji w konkretnym pomieszczeniu.

Dlaczego ten model jest praktyczny w codziennym użytkowaniu?

NBV-2x30 SL łączy parametry techniczne potrzebne do skutecznej pracy z funkcjonalnością ważną dla personelu. **Licznik czasu pracy** ułatwia kontrolę eksploatacji promienników i planowanie serwisu, a **możliwość ustawienia kąta naświetlania (230°)** pozwala dopasować kierunek działania do układu pomieszczenia. To szczególnie ważne w miejscach, gdzie liczy się powtarzalność procedur i przewidywalność efektu.

W praktyce oznacza to mniej przypadkowych ustawień, łatwiejszą organizację pracy i większą kontrolę nad cyklem użytkowania urządzenia. Takie cechy są często ważniejsze niż same „suche” parametry – zwłaszcza wtedy, gdy lampa pracuje regularnie w środowisku o wysokich wymaganiach higienicznych.

Dane techniczne - Lampa NBV-2x30 SL

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 66 W
- **Element emitujący promieniowanie UV-C:** 2x30 W
- **Długość fali UV-C:** 253,7 nm
- **Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m:** 3,6 W/m²
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Dezynfekowana powierzchnia:** 18–22 m²
- **Obrót lampy (kąt naświetlania):** 230°
- **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Rodzaj pracy:** ciągła
- **Wymiary kopuły:** 960 x 85 x 145 mm
- **Masa kopuły:** 5 kg
- **Długość wysięgnika:** 500 mm
- **Typ licznika:** bez wyświetlacza
- **Montaż do instalacji elektrycznej:** przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Informacje dodatkowe i bezpieczeństwo użytkowania

Produkt: **Lampa bakteriobójcza NBV-2x30 SL (Ultraviol Polska)**. Zgodnie z informacją producenta/sprzedawcy model posiada **Atest PZH**. Przed zakupem i montażem warto zapoznać się z aktualną dokumentacją techniczną oraz instrukcją użytkowania dla danego wariantu wykonania.

Lampy bezpośredniego działania UV-C powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Prawidłowy dobór urządzenia do wielkości pomieszczenia, sposobu użytkowania oraz harmonogramu pracy ma kluczowe znaczenie dla efektywności i bezpieczeństwa eksploatacji.

Dlaczego warto kupić w Salemed.pl?

W Salemed.pl stawiamy na czytelne opisy techniczne, realne parametry i rozwiązania dopasowane do zastosowań profesjonalnych. Dzięki temu łatwiej porównać modele i wybrać lampę UV-C, która odpowiada warunkom pracy konkretnego pomieszczenia – bez marketingowego szumu i bez zgadywania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze wariantu do gabinetu, zaplecza zabiegowego lub pomieszczenia usługowego, sprawdź również inne [lampy z serii NBV/NBVE](#) dostępne w naszej ofercie.

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.