

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x30slw-z-wewnetrznym-licznikiem-i-wyswietlaczem-p-1036.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 2x30 SLW sufitowa z licznikiem

Cena brutto	885,00 zł
Cena netto	719,51 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-LB-NBV-2x30-SLW
Kod producenta	NBV 2x30

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 2x30 SLW to sufitowa lampa bezpośredniego działania, przeznaczona do **dezynfekcji powietrza i powierzchni** w pomieszczeniach, w których wymagany jest podwyższony poziom czystości mikrobiologicznej. Model wyposażono w **licznik czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym**, co ułatwia bieżącą kontrolę eksploatacji oraz planowanie serwisu i wymiany promienników.

Urządzenie emituje promieniowanie **UV-C o długości fali 253,7 nm**, stosowane jako skuteczna metoda wspomagająca proces dezynfekcji. Lampa znajduje zastosowanie m.in. w gabinetach lekarskich i zabiegowych, placówkach medycznych, laboratoriach, aptekach oraz w wybranych obszarach przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego i spożywczego.

NBV 2x30 SLW to rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują nie tylko skutecznego działania UV-C, ale również wygodnej kontroli czasu pracy. Dzięki wersji sufitowej urządzenie dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się stałe, uporządkowane wyposażenie pomieszczenia i oszczędność miejsca.

Najważniejsze zalety lampy NBV 2x30 SLW

- **Wersja sufitowa** – stały montaż i oszczędność przestrzeni użytkowej.
- **Bezpośrednie działanie UV-C** – skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni.
- **Licznik czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym** – łatwiejsza kontrola eksploatacji.
- **2 promienniki UV-C 2x30 W** – wydajna praca w pomieszczeniach o deklarowanej powierzchni 18-22 m².
- **Możliwość ustawienia kąta naświetlania (obrot lampy)** – lepsze dopasowanie do warunków pomieszczenia.
- **Praca ciągła** – urządzenie zaprojektowane do użytkowania zgodnie z procedurami obiektu.

Zastosowanie

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV 2x30 SLW jest przeznaczona do stosowania wszędzie tam, gdzie ważna jest kontrola czystości mikrobiologicznej środowiska. Najczęstsze obszary zastosowania:

- gabinet lekarski i gabinet zabiegowy,
- sale i pomieszczenia medyczne,
- laboratoria,
- apteki,
- wybrane pomieszczenia w branży kosmetycznej, farmaceutycznej i spożywczej.

Bezpieczeństwo użytkowania

NBV 2x30 SLW jest lampą UV-C bezpośredniego działania. Oznacza to, że cykl dezynfekcji należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta i procedurami BHP obiektu, z uwzględnieniem ograniczeń ekspozycji na promieniowanie UV-C. W praktyce urządzenia tego typu stosuje się podczas nieobecności osób w strefie działania promieniowania lub z zachowaniem odpowiednich środków ochronnych i procedur.

Skuteczność dezynfekcji UV-C zależy m.in. od czasu naświetlania, odległości od źródła, geometrii pomieszczenia, cyrkulacji powietrza oraz rodzaju zanieczyszczeń biologicznych. Lampa UV-C wspomaga procedury higieniczne, a nie zastępuje standardów sanitarnych obowiązujących w danej placówce.

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Pobór mocy: 66 W
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W/m²
- Trwałość promiennika: 9000 h
- Dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²
- Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I
- Typ obudowy: IP20
- Rodzaj pracy: ciągła
- Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
- Masa kopuły: 5 kg
- Długość wysięgnika: 500 mm
- Typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym
- Montaż do instalacji elektrycznej – przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Zobacz również: [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#), [lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania](#) oraz model pokrewny [NBV-2x30 SL sufitowa z licznikiem](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.