

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-11055pl-z-zewnetrznym-promiennikiem-i-licznikiem-p-1071.html>



Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 PL przejezdna

Cena brutto	2 669,00 zł
Cena netto	2 169,92 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 110/55 PL
Kod producenta	NBVE 110/55

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 PL przejezdna

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-110/55 PL marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do wspomagania dezynfekcji powietrza w placówkach medycznych, opiekuńczych oraz w innych przestrzeniach, w których istotne jest utrzymanie wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej. Model w wersji **przejezdnej** został osadzony na statywie jezdny, dzięki czemu można go łatwo przemieszczać między pomieszczeniami i dopasować do bieżących potrzeb organizacyjnych placówki.

To **dwufunkcyjna lampa UV-C**, która łączy zalety **zamkniętego przepływu powietrza przez komorę UV-C** z dodatkowym **zewnętrznym promiennikiem UV-C**. W praktyce oznacza to możliwość stałego wspierania higieny powietrza w codziennym użytkowaniu pomieszczenia oraz okresowego, intensywnego odkażania przestrzeni zgodnie z instrukcją producenta i zasadami bezpieczeństwa UV-C.

Najważniejsze zalety lampy NBVE-110/55 PL

- **Dwufunkcyjna praca** – tryb przepływowy oraz dodatkowy promiennik zewnętrzny UV-C.
- **Mobilna konstrukcja** – statyw jezdny ułatwia przemieszczanie urządzenia między gabinetami, salami i korytarzami.
- **Wydajność wentylatora 199 m³/h** – skuteczny wymuszony przepływ powietrza przez komorę dezynfekcyjną.
- **Dezynfekowana kubatura 45-90 m³** – rozwiązanie odpowiednie do wielu typowych pomieszczeń medycznych i użytkowych.
- **Licznik czasu pracy promienników** – łatwiejsza kontrola eksploatacji i planowania serwisu.
- **Profesjonalne zastosowanie** – do szpitali, przychodni, laboratoriów, izb przyjęć, poczekalni i placówek opiekuńczych.

Gdzie sprawdzi się lampa bakteriobójcza przepływowa?

Lampa UV-C NBVE-110/55 PL znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważne jest ograniczanie ryzyka rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w powietrzu oraz wsparcie standardów higieny mikrobiologicznej. Jest to model chętnie wybierany do pomieszczeń o zmiennym obciążeniu i tam, gdzie liczy się mobilność urządzenia.

- bloki operacyjne i sale zabiegowe,
- sale chorych i izolatki,
- izby przyjęć i SOR,
- przychodnie i gabinety lekarskie,

-
- laboratoria medyczne,
 - korytarze, poczekalnie i rejestracje,
 - żłobki, przedszkola i placówki opiekuńcze,
 - hale produkcyjne oraz pomieszczenia techniczne.

Jak działa model dwufunkcyjny NBVE-110/55 PL?

W trybie przepływowym powietrze jest zasysane do wnętrza urządzenia i kierowane przez komorę, w której promieniowanie UV-C wspomaga redukcję drobnoustrojów. Dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza lampa pracuje efektywnie i pomaga utrzymać lepszą jakość mikrobiologiczną powietrza w pomieszczeniu.

Dodatkowy zewnętrzny promiennik UV-C zwiększa funkcjonalność urządzenia i pozwala wykorzystać lampę także do okresowej dezynfekcji całego pomieszczenia. Ten tryb należy stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie UV-C.

Licznik czasu pracy i eksploatacja

Model NBVE-110/55 PL wyposażony jest w licznik czasu pracy promienników. Standardowo stosowany jest licznik **L** z odczytem co 1 godzinę. Opcjonalnie dostępny jest również licznik **LW** – elektroniczny, z czteropolowym wyświetlaczem oraz funkcją akustycznej sygnalizacji konieczności wymiany promienników. To rozwiązanie ułatwia kontrolę eksploatacji urządzenia i planowanie serwisu.

Aby utrzymać prawidłową skuteczność pracy lampy, należy regularnie kontrolować stan filtra oraz termin wymiany promienników. Lampa wspiera procedury higieniczne w obiekcie, ale nie zastępuje standardowego mycia, dezynfekcji powierzchni, wentylacji oraz organizacji pracy zgodnej z obowiązującymi wytycznymi placówki.

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz,
- pobór mocy: 145 W,
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2 × 55 W,
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1 × 55 W,
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 µW/cm²,
- trwałość promiennika: 8000 h,
- wydajność wentylatora: 199 m³/h,
- dezynfekowana kubatura: 45–90 m³,
- zasięg działania lampy: 18–36 m²,
- klasa zabezpieczenia ppor.: I,
- typ obudowy: IP20,
- wymiary kopuły: 1125 × 285 × 130 mm,
- wymiary całkowite: 600 × 1300 × 600 mm,
- masa: 13,5 kg,
- przewód zakończony wtyczką do gniazdka.

Zobacz również: [lampy bakteriobójcze przepływowe](#), [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#) oraz [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.