

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-6030s-z-zewnetrznym-promiennikiem-bezposredniego-dzialania-p-1057.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 S sufitowa



Cena brutto	2 226,00 zł
Cena netto	1 809,76 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE 60/30 S

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 S sufitowa – profesjonalna dezynfekcja powietrza i pomieszczeń

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60/30 S sufitowa marki **Ultraviol Polska** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do ograniczania obecności drobnoustrojów w powietrzu oraz do okresowej dezynfekcji całego pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem urządzenia. Model dwufunkcyjny łączy pracę **przepływową**, realizowaną przez promienniki wewnętrzne, z **zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania**, używanym podczas nieobecności użytkowników w pomieszczeniu.

Dzięki konstrukcji sufitowej lampa sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się skuteczna dezynfekcja powietrza, oszczędność miejsca i wygodna integracja z wyposażeniem wnętrza. To odpowiedni wybór dla placówek medycznych, laboratoriów, gabinetów zabiegowych, izb przyjęć, sal chorych, poczekalni, korytarzy oraz innych przestrzeni o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W ofercie Salemed znajdziesz także [lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne](#), pełną serię [lamp bakteriobójczych NBVE i NBV](#) oraz pokrewny [model NBVE-60/30 SL z licznikiem czasu pracy](#).

Jak działa lampa NBVE-60/30 S?

Urządzenie zostało wyposażone w dwa wewnętrzne promienniki UV-C o mocy 2x30 W oraz jeden zewnętrzny promiennik UV-C o mocy 1x30 W. W trybie przepływowym powietrze zasysane jest do wnętrza komory i poddawane działaniu promieniowania UV-C, co pozwala korzystać z funkcji przepływowej zgodnie z przeznaczeniem urządzenia także wtedy, gdy w pomieszczeniu przebywają personel i pacjenci. Zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania służy do dezynfekcji całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników sali lub gabinetu.

Najważniejsze zalety

- dwufunkcyjna praca: przepływowa i bezpośrednia,
- konstrukcja sufitowa ułatwiająca montaż w placówkach medycznych,
- wewnętrzne promienniki UV-C 2x30 W oraz zewnętrzny promiennik 1x30 W,
- wydajność wentylatora 132 m3/h,
- zalecana dezynfekowana kubatura 25-50 m3,
- zasięg działania 10-20 m2,
- [atest PZH](#),
- urządzenie przetestowane w laboratorium mikrobiologicznym według informacji producenta.

Zastosowanie

Lampa UV-C NBVE-60/30 S została zaprojektowana z myślą o wymagających zastosowaniach profesjonalnych. Szczególnie dobrze sprawdza się na blokach operacyjnych, w salach chorych, laboratoriach, gabinetach, izbach przyjęć, poczekalniach, ciągach komunikacyjnych oraz innych miejscach, w których istotne jest wspieranie wysokiego standardu higieny powietrza i powierzchni zgodnie z procedurami obiektu.

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz,
- pobór mocy: 115 W,
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W,
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W,
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 μ W/cm²,
- trwałość promiennika: 9000 h,
- wydajność wentylatora: 132 m³/h,
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m³,
- zasięg działania lampy: 10-20 m²,
- klasa zabezpieczenia ppor.: I,
- typ obudowy: IP20,
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm,
- wymiary całkowite: 1190 x 400 x 130 mm,
- masa: 9 kg,
- montaż do instalacji elektrycznej – przewód zakończony kostką.

Montaż i eksploatacja

Model NBVE-60/30 S jest lampą sufitową przeznaczoną do stałego montażu. Taki sposób instalacji pozwala zachować porządek w przestrzeni roboczej i dobrze wykorzystać dostępną powierzchnię. Przed uruchomieniem i eksploatacją urządzenia należy stosować się do instrukcji producenta oraz zasad bezpiecznego użytkowania promieniowania UV-C.

Dlaczego warto wybrać ten model?

NBVE-60/30 S to rozwiązanie dla placówek, które szukają urządzenia łączącego funkcję przepływową dezynfekcji powietrza z możliwością okresowego naświetlania pomieszczenia promiennikiem zewnętrznym. To model o czytelnie określonych parametrach, potwierdzonej jakości wykonania i praktycznej konstrukcji do zastosowań profesjonalnych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.