

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-60s-bez-licznika-czasu-pracy-p-1039.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60 S sufitowa



Cena brutto	1 648,00 zł
Cena netto	1 339,84 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBVE-60-S

Opis produktu

Model sufitowy Ultraviol NBVE-60 S to wydajna lampa przepływowa UV-C do poprawy higieny mikrobiologicznej powietrza. Sprawdza się m.in. w gabinetach, poczekalniach, laboratoriach i salach zabiegowych.

Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C NBVE-60 S sufitowa

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE-60 S (wersja sufitowa) to urządzenie przeznaczone do **dezynfekcji powietrza metodą UV-C** w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Dzięki komorowej konstrukcji przepływowej promieniowanie UV-C działa wewnątrz obudowy, a powietrze jest wymuszenie kierowane przez komorę dezynfekcyjną. To rozwiązanie wspiera utrzymanie wysokiego poziomu higieny mikrobiologicznej m.in. w placówkach medycznych, gabinetach, laboratoriach i poczekalniach.

Model **NBVE-60 S** jest lampą sufitową, co ułatwia organizację przestrzeni roboczej i pozwala na efektywne wykorzystanie miejsca. Obudowa wykonana z **blachy kwasoodpornej** ułatwia utrzymanie czystości i dobrze sprawdza się w środowiskach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych.

Jeśli szukasz innych rozwiązań do dezynfekcji powietrza, zobacz również: [lampy bakteriobójcze UV-C](#) oraz [lampy bakteriobójcze przepływowe](#).

Najważniejsze cechy produktu

- **Typ:** lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C (sufitowa)
- **Przeznaczenie:** dezynfekcja powietrza w obecności personelu i pacjentów (zgodnie z przeznaczeniem urządzenia)
- **Konstrukcja komorowa:** promieniowanie UV-C działa wewnątrz obudowy
- **Obudowa:** blacha kwasoodporna – łatwiejsze utrzymanie czystości
- **Producent / seria:** Ultraviol, seria NBVE
- **Wersja:** bez licznika czasu pracy

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się NBVE-60 S?

Lampa przepływowa UV-C NBVE-60 S znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotna jest regularna poprawa jakości mikrobiologicznej powietrza i bezpieczeństwo pracy personelu. Najczęstsze miejsca montażu to:

- gabinet lekarski i zabiegowy,
- poczekalnia, rejestracja, izba przyjęć,
- sala chorych, sala zabiegowa,

-
- laboratorium, punkt pobrań,
 - gabinet stomatologiczny, kosmetyczny, fizjoterapeutyczny,
 - inne pomieszczenia wymagające podwyższonej czystości mikrobiologicznej.

Jak działa lampa przepływowa UV-C?

Urządzenie wykorzystuje **wymuszony obieg powietrza**. Powietrze z pomieszczenia jest zasysane do wnętrza lampy, następnie przepływa przez komorę, w której działa promieniowanie UV-C, i wraca do pomieszczenia. Dzięki temu rozwiązaniu dezynfekcja odbywa się **wewnątrz urządzenia**, bez ekspozycji użytkowników na bezpośrednie promieniowanie UV-C poza obudową.

W lampach z serii NBVE stosowane jest promieniowanie UV-C o długości fali **253,7 nm**, powszechnie wykorzystywane w technologiach dezynfekcji powietrza. Skuteczność procesu zależy m.in. od warunków pracy, czasu ekspozycji, obiegu powietrza oraz prawidłowego doboru urządzenia do kubatury pomieszczenia.

Dane techniczne - NBVE-60 S (sufitowa)

- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy:** 85 W
- **Element emitujący UV-C:** 2 × 30 W
- **Trwałość promiennika:** 9000 h
- **Wydajność wentylatora:** 132 m³/h
- **Dezynfekowana kubatura:** 25–50 m³/h
- **Zasięg działania:** 10–20 m²
- **Klasa zabezpieczenia ppor.:** I
- **Typ obudowy:** IP20
- **Wymiary kopuły:** 1125 × 215 × 130 mm
- **Wymiary całkowite:** 1190 × 330 × 130 mm
- **Masa:** 8,5 kg
- **Montaż:** do instalacji elektrycznej (przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację)

Dlaczego ten model jest dobrym wyborem?

NBVE-60 S to model, który łączy **wydajność przepływu powietrza, kompaktową formę sufitową i konstrukcję dostosowaną do pracy w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych**. Dla wielu placówek kluczową zaletą jest możliwość pracy urządzenia podczas normalnego funkcjonowania pomieszczenia, co ułatwia organizację pracy personelu i ogranicza przestoje.

Wg informacji producenta urządzenie posiada **atest PZH**. Przed zakupem warto zweryfikować aktualną dokumentację produktu (np. kartę techniczną / certyfikaty / instrukcję) oraz dobrać model do rzeczywistej kubatury pomieszczenia i sposobu użytkowania.

W ofercie Salemed.pl znajdziesz również inne rozwiązania wspierające higienę i wyposażenie placówek: [sprzęt i wyposażenie medyczne](#).

Przed wdrożeniem urządzenia warto zaplanować miejsce montażu tak, aby wspierać prawidłowy obieg powietrza w pomieszczeniu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.