

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-po-sterylizacji-p-2755.html>



Stół do pakietowania 1200x700 z lampą i kasetonem elektrycznym

Cena brutto	12 400,00 zł
Cena netto	10 081,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-APA120-6

Opis produktu

Rozbudowany stół do pakietowania 1200x700 z lampą i kasetonem elektrycznym

Model **APA120-6** to rozbudowane stanowisko do pakietowania z blatem **1200x700 mm**, przeznaczone do organizacji pracy po sterylizacji oraz przygotowania materiałów i zestawów w uporządkowanym układzie. Ten wariant odróżnia się od innych stołów w ofercie obecnością **lampy oświetleniowej**, **kasetonu elektrycznego z 10 gniazdami 230V i 2 gniazdami ekwipotencjalnymi wg DIN**, a także **nadstawki na 5 pojemników**, **2 półek 450x200 mm** oraz **szafki z 3 szufladami**.

Wyposażenie standardowe modelu APA120-6

- 1x blat 1200x700 mm,
- 1x szafka z 3 szufladami (wysokość frontu 3x130 mm),
- 1x lampa oświetleniowa,
- 1x szuflada z wysuwaniem blatem pod klawiaturę 500x500x85 mm,
- 1x kaseton elektryczny: 10x gniazdo 230V, włącznik zasilania, 2x gniazdo ekwipotencjalne wg DIN,
- 1x nadstawka na 5 pojemników,
- 2x półka 450x200 mm.

Wykonanie i możliwości konfiguracji

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny ma **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia półek, nadstawki i szyn instrumentalnych oraz późniejszą rozbudowę stanowiska bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone **maskownicą**, która ogranicza gromadzenie się brudu.

Szafka i półki są stalowe, lakierowane proszkowo na biało, a półka ma pogłębienie. **Blat stalowy** również jest lakierowany proszkowo na biało. **Fronty szuflad** można dobrać z palety RAL, a elementy dekoracyjne wykonywane są w kolorze wybranego frontu. **Podstawa stalowa**, lakierowana proszkowo na biało, została wyposażona w stopy z możliwością wypoziomowania. Producent dopuszcza także wykonanie elementów białych w kolorze szarym.

Producent deklaruje wytwarzanie wyrobów w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Dane techniczne

--	--

Parametr	Wartość
Model	APA120-6
Typ	Stół do pakietowania
Wymiary całkowite	1200 x 700 x 1800 mm
Wymiary blatu	1200 x 700 mm
Wymiary półki	450 x 200 mm
Wymiary szafki z szufladami	450 x 500 x 413 mm
Wymiary powierzchni użytkowej szuflady	375 x 430 x 105 mm
Wymiary powierzchni użytkowej wysuwanej szuflady pod klawiaturę	430 x 230 mm
Konstrukcja stelaża	Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Blat	Stalowy, lakierowany proszkowo na biało
Szafka i półki	Stalowe, lakierowane proszkowo na biało
Podstawa	Stalowa, lakierowana proszkowo na biało, ze stopami poziomującymi
Kaseton elektryczny	10 x 230V, włącznik zasilania, 2 x gniazdo ekwipotencjalne wg DIN
Kolorystyka	Fronty szuflad z palety RAL; możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Dostępne szerokości blatu	800, 1000, 1200, 1400, 1800 mm
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie tego wariantu

Ten model warto postrzegać jako **rozbudowane stanowisko do pakietowania w sterylizatorni** i innych strefach, w których potrzebne są jednocześnie oświetlenie stanowiska, zasilanie wielu urządzeń oraz wygodne rozmieszczenie pojemników i akcesoriów nad blatem. To nie jest podstawowy stół pakietowy, ale wariant o bogatszej konfiguracji roboczej.

Co odróżnia ten model od innych stołów do pakietowania

- wymiar blatu **1200x700 mm**,
- **lampa oświetleniowa** w standardzie,
- **kaseton elektryczny** z 10 gniazdami 230V i 2 gniazdami ekwipotencjalnymi wg DIN,
- **nadstawka na 5 pojemników**,
- **2 półki 450x200 mm**,
- **3 szuflady** oraz wysuwany blat pod klawiaturę.

Powiązane kategorie i warianty

- [Stoły robocze](#)
- [Stoły do pakietowania](#)
- [Stół do pakietowania narzędzi 800x700 z 3 szufladami](#)
- [Stół do pakietowania 1200x600 z regulacją wysokości i 3 szufladami](#)
- [Stół do pakietowania 1000x700 z uchwytem monitora](#)

Najczęstsze pytania

Czy ten model ma kaseton elektryczny w standardzie?

Tak. Model APA120-6 ma w standardzie kaseton elektryczny z 10 gniazdami 230V, włącznikiem zasilania oraz 2 gniazdami ekwipotencjalnymi wg DIN.

Czy w zestawie znajduje się lampa oświetleniowa?

Tak. Lampa oświetleniowa wchodzi w skład wyposażenia standardowego.

Czy można dobrać kolor frontów szuflad?

Tak. Fronty szuflad są dostępne w kolorach z palety RAL, a elementy dekoracyjne wykonywane są w kolorze wybranego frontu.

Czy ten stół ma regulację wysokości blatu?

Dla tego modelu nie podano regulacji wysokości blatu. Regulacja dotyczy położenia półek, nadstawki i szyn instrumentalnych w kanałach montażowych.

Czy producent przewiduje inne szerokości blatu?

Tak. Producent podaje dostępne szerokości blatu: 800, 1000, 1200, 1400 i 1800 mm. Szerokość wpływa na całkowite wymiary stołu i cenę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary