

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-lazienkowa-elektroniczna-salter-9038-150-kg-czarna-z-lcd-p-3542.html>



Waga łazienkowa elektroniczna Salter 9038 150 kg – czarna z LCD

Cena brutto **89,00 zł**

Cena netto **72,36 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9038**

Opis produktu

Waga łazienkowa Salter 9038 – wygodna kontrola masy ciała w domu

Regularne ważenie nie wymaga skomplikowanego urządzenia. **Elektroniczna waga łazienkowa Salter 9038** umożliwia szybkie sprawdzanie masy ciała bez konieczności ustawiania profili użytkowników czy korzystania z dodatkowych aplikacji.

Model wyposażono w czarną platformę z wytrzymałego szkła, cyfrowy wyświetlacz LCD i system automatycznego uruchamiania. Sprawdzi się podczas codziennego użytkowania w domu, szczególnie u osób poszukujących prostej i funkcjonalnej wagi osobowej.

Pomiar masy ciała do 150 kg z podziałką 100 g

Salter 9038 umożliwia ważenie osób o masie do **150 kg**. Wynik prezentowany jest z podziałką **100 g (0,1 kg)**, dzięki czemu można obserwować zmiany masy ciała podczas regularnych pomiarów.

Podziałka wskazania określa rozdzielczość wyświetlanego wyniku, a nie maksymalny błąd pomiarowy. Aby uzyskiwać porównywalne rezultaty, warto korzystać z wagi w podobnych warunkach, najlepiej o tej samej porze dnia i na stabilnym, twardym podłożu.

Niska konstrukcja i szklana platforma

Waga ma wymiary **30x25x2,5 cm**. Dzięki niewielkiej wysokości łatwo znaleźć dla niej miejsce w łazience. Można przechowywać ją na dolnej półce lub pod szafką, jeżeli pozwala na to dostępna przestrzeń.

Platforma wykonana ze wzmocnianego szkła ma gładką powierzchnię, którą można łatwo przetrzeć. Czarna kolorystyka i prosty kształt nadają urządzeniu uniwersalny wygląd.

Funkcje ułatwiające codzienne ważenie

- **Zakres pomiaru do 150 kg** – odpowiedni do domowej kontroli masy ciała.
- **Podziałka 100 g** – umożliwia odczytywanie zmian wskazania co 0,1 kg.
- **Cyfrowy wyświetlacz LCD** – pozwala wygodnie sprawdzić wynik ważenia.
- **Automatyczne uruchamianie** – po przygotowaniu urządzenia do pracy wystarczy wejść na platformę.
- **Automatyczne wyłączenie** – ogranicza niepotrzebne zużycie baterii.
- **Szklana platforma** – gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
- **Zasilanie bateryjne** – pozwala korzystać z wagi bez przewodów.

- **Bateria CR2032 w zestawie** – nie trzeba dokupować osobnego źródła zasilania.

Jak prawidłowo korzystać z wagi Salter 9038?

Przed pierwszym użyciem należy usunąć zabezpieczenie baterii i ustawić urządzenie na równej, twardej powierzchni. Następnie naciśnij środek platformy, zdejmij stopę i poczekaj, aż wyświetlacz wskaże zero.

Po zakończeniu inicjalizacji wejdź na platformę, stań nieruchomo i poczekaj na ustabilizowanie wyniku. Waga wyłączy się automatycznie po zakończeniu użytkowania.

Jeśli przeniesiesz urządzenie w inne miejsce, przeprowadź ponownie inicjalizację. Podczas regularnych pomiarów staraj się korzystać z tego samego, stabilnego podłoża.

Specyfikacja techniczna Salter 9038

Producent / marka	Salter
Model	9038
Rodzaj	Elektroniczna waga osobowa
Maksymalne obciążenie	150 kg
Podziałka wskazania	100 g / 0,1 kg
Wyświetlacz	LCD
Jednostki pomiaru	kg, st, lb
Materiał platformy	Szko wzmacniane
Kolor	Czarny
Wymiary urządzenia	30x25x2,5 cm
Zasilanie	1 bateria CR2032 (w zestawie)
Uruchamianie	Automatyczne po inicjalizacji
Wyłączanie	Automatyczne
Analiza składu ciała	Nie
Przeznaczenie	Użytek domowy

Czyszczenie i bezpieczne użytkowanie

Szklaną platformę należy przecierać lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, nie stosuj agresywnych środków czyszczących i nie stawaj na mokrej powierzchni wagi.

Salter 9038 jest klasyczną wagą elektroniczną przeznaczoną do pomiaru masy ciała. Nie posiada funkcji analizatora składu ciała, dlatego nie mierzy poziomu tkanki tłuszczowej, wody ani masy mięśniowej.

Sprawdź inne wagi do domowej kontroli masy ciała

Potrzebujesz urządzenia o większym zakresie ważenia lub z dodatkowymi funkcjami? Poznaj także inne [wagi łazienkowe w sklepie SaleMED.pl](#) i wybierz model odpowiadający Twoim potrzebom.