

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-do-przewozenia-aparatury-medycznej-p-2736.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z 3 szufladami i półką pod klawiaturę

Cena brutto	6 993,00 zł
Cena netto	6 475,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-04-P(32)S(Y1)PS(3)-50-120-ABS3-0000-0-K8

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z 3 szufladami i półką pod klawiaturę to mobilna konfiguracja przeznaczona do organizacji stanowiska pracy z aparaturą medyczną, diagnostyczną i wyposażeniem pomocniczym. Model ten łączy **1 półkę 500x320 mm**, **1 szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm**, **1 półkę 500x500 mm** oraz **1 szafkę z 3 szufladami 500x500x413 mm**. Dzięki temu sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wygodne ustawienie urządzeń, uporządkowanie akcesoriów i łatwe przemieszczanie całego stanowiska.

To konkretna konfiguracja modelu AP2 przeznaczona do organizacji mobilnego stanowiska z aparaturą medyczną. Jej największą przewagą jest nie sama mobilność, lecz dobrze rozplanowany układ roboczy: górna półka pomocnicza, pełnowymiarowa półka, moduł 3 szuflad oraz wysuwana półka pod klawiaturę.

Najważniejsze cechy konfiguracji AP2

- 1 półka górna o wymiarach 500x320 mm,
- 1 szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę 500x500x85 mm,
- 1 półka dolna o wymiarach 500x500 mm,
- 1 szafka z 3 szufladami o wymiarach 500x500x413 mm,
- 2 uchwyty do prowadzenia,
- koła o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą,
- kolorystyka elementów dekoracyjnych i frontów według palety RAL.

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń.

Półki, szuflada oraz szafka są **stalowe, lakierowane na biało i wykonane z pogłębieniem**. Fronty szuflad oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL. Podstawa stalowa została wyposażona w **osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym**. Producent przewiduje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Zastosowanie wózka

Model AP2 może być wykorzystywany jako mobilne stanowisko pod aparaturę medyczną w gabinetach, pracowniach diagnostycznych, punktach zabiegowych i innych placówkach ochrony zdrowia. Wysuwana półka pod klawiaturę ułatwia pracę

z urządzeniami wymagającymi obsługi komputerowej, a moduł 3 szuflad pozwala oddzielić akcesoria, dokumentację lub drobne wyposażenie robocze.

Dane techniczne

Model	AP2
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-04-P(32)S(Y1)PS(3)-50-120-ABS3-0000-0-K8
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	620 x 585 x 1200 mm
Półka górna	500 x 320 mm
Powierzchnia użytkowa półki górnej	450 x 270 mm
Szuflada z wysuwana półka pod klawiaturę	500 x 500 x 85 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady pod klawiaturę	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady pod klawiaturę	430 x 225 x 40 mm
Półka dolna	500 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki dolnej	450 x 450 mm
Szafka z 3 szufladami	500 x 500 x 413 mm
Wysokość frontów szuflad	3 x 130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szafki	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425 x 450 x 105 mm
Uchwyty do prowadzenia	2 szt.
Koła	średnica 100 mm, 2 z blokadą
Kolorystyka	fronty szuflad i elementy dekoracyjne według palety RAL
Tolerancja wymiarów	±/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

Informacje dodatkowe

- Dostępne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700, 1100 mm.
- Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę.
- Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.
- Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo lub stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia.
- Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i warianty

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Wózki medyczne](#)
- [Wózek AP2 z zamykaną szafką i półką pod klawiaturę](#)
- [Wózek AP2 do pokoju zabiegowego - 3 półki i szuflada](#)

FAQ

Czy ten model ma szafkę z drzwiami czy moduł 3 szuflad?

Ten wariant AP2 został wyposażony w **szafkę z 3 szufladami** o wymiarach **500 x 500 x 413 mm**. Nie jest to wersja z zamykaną szafką drzwiową.

Czy półka pod klawiaturę jest elementem wysuwanym?

Tak. Model posiada **szufladę z wysuwana półką pod klawiaturę** o wymiarach **500 x 500 x 85 mm**, co ułatwia obsługę aparatury współpracującej z komputerem lub klawiaturą.

Czy w tym wózku można regulować położenie elementów bez wiercenia otworów?

Tak. Stelaż z profilu aluminiowego ma **2 kanały montażowe po obu stronach**, dzięki czemu można regulować położenie podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie są wymiary całkowite wózka bez wyposażenia opcjonalnego?

Wymiary całkowite modelu bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą **620 x 585 x 1200 mm**.

Czy kolor frontów szuflad i elementów dekoracyjnych można dobrać z palety RAL?

Tak. Fronty szuflad oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane **na kolor według palety RAL**, co pozwala dopasować wózek do wyposażenia gabinetu lub pracowni.

Czy producent przewiduje inne szerokości półki?

Tak. Dostępne szerokości półki: **450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm** . Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka oraz na cenę.

Czy model wykonywany jest w oparciu o system jakości zgodny z ISO 13485?

Tak. Model wykonywany jest **w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485** , a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary